

JN-1811 反渗透清洗剂（酸性）

JN-1811 Acid Detergent for RO Membrane

一、产品性能

- （1）适用于所有品牌的芳香聚酰胺膜；
- （2）低泡沫配方；
- （3）稀释液调节 PH 保持在 1.0-3.0；
- （4）液体药剂，可以缩短混合时间；
- （5）可重复使用。

二、用途说明

JN-1811 反渗透清洗剂是一种低 PH 值液体配方，用于去除金属氢氧化物，碳酸钙和其它类型的结垢。

三、使用浓度

通常的稀释比例是整个清洗液体的 5-10%

四、技术指标

项 目	指 标
外 观	澄清琥珀色液体
pH （1：45 水溶液 20℃）	1.0-3.0
密 度 （20℃）g/cm ³	1.30±0.05
最低存放温度	-10℃

五、使用方法

- （1）检查清洗水箱，管路和保安过滤器，必要时装入新的滤芯；
- （2）将适量的反渗透产水注入清洗箱；

- (3) 缓慢加如计算得到的加药量，用清水泵循环混合洗液，测量 PH；
- (4) 循环清洗，每隔 5-20 分钟测量一次 PH；当 PH 升到 4 以上，添加一定量的清洗剂或酸。直到 PH 不再继续升高，说明清洗结束。
- (5) 如果污染严重，有时需要彻底排空第一批清洗液，以防止污染物再沉积；然后重新配制清洗液。
- (6) 循环过程中，注意温度的上升，不要超过规定的温度。

六、包装与储存

JN-1811 反渗透清洗剂是液体产品，包装形式为 25kg 桶装。